



## NEODO-taso-/kulmajyrsin, reiällä, Ø DC / terien lkm Z: 80/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	225760 80/8
GTIN	7291075440126
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin tehokas jyrsinjärjestelmä tasojyrsintään ja 90° olakkeiden jyrsintään. Erityisesti teräksen ja valumateriaalien rouhintaan ja esiviimeistelyyn. Kustannustehokas, koska jokaisessa kääntöterässä on 8 leikkuureunaa. Kääntöterän äärimmäisen tukeva kiinnitys sijoitettu lohenpyrstön muotoiseen teräistukkaan.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SZ.U0804..
KiinnitysreiänØ	27 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	5 mm
Sarja	NEODO
Terän Ø $D_c$	80 mm
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm

Valmistajamerkintä	S890 FSZ D080-08-27-R08
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 3	229696 3
--	----------