

**SZMU 080408PNRMM, IC5600, Tyyppi: ST900****Tilastiedot**

Tilausnumero	225800 ST900
GTIN	7291075460438
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Sarja	NEODO
tyyppi	ST900
Terän paksuus E	4,76 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	PNR-MM

Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080408PNRMM
Laji	IC5600
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		