



HELI3MILL-kulmajyrsin, Lieriövarsi., Ø DC / terien lkm Z: 25/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226480 25/4
GTIN	7291075314052
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	3,4 mm
Ø D_3	21 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,9 astetta
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Sarja	HELI3MILL
Porrastuspituus L kun α_{max}	159,9 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	49 mm
Terien lkm Z	4
Sopiva kääntöterä	TP..1003..
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	46,4 mm

Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Valmistajamerkintä	HM390 ETP D25-4-C25-10
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 1	229695 1
--------------------------------------	----------