



HELI3MILL-kulmajyrsin, Kierteellinen, Ø DC / terien lkm Z: 25/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	49 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	159,9 mm
Ø D ₃	21 mm
Sopiva kääntöterä	TP..1003..
Terän Ø D _c	25 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	3,4 mm
Sarja	HELI3MILL
Porrastuskulma α _{max}	2,9 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	46,4 mm

Terien lkm Z	3
Kiinnityskierre M	M12
Valmistajamerkintä	HM390 ETP D25-3-M12
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 1	229695 1
--------------------------------------	----------