



HELISLOT-kiekkokojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 160/18mm



Tilastiedot

Tilausnumero	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Sarja	HELISLOT
Terän Ø D _c	160 mm
Kääntöterien lukumäärä	18
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	18
Kauluksen pituus L ₁	35 mm

suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	45 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	40 mm
Uranleveys a_p	10 mm
Valmistajamerkintä	FDN D160-10-40-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------