



HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227720 80/10 |
| GTIN | 7291075430851 |
| Tuoteluokka | 19D |

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|----------|
| vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff} | 10 |
| Kokonaispituus L_{ges} | 40 mm |
| Kääntöterien lukumäärä | 10 |
| Sarja | HELISLOT |
| Terän Ø D_c | 80 mm |
| suurin työstösyvyys $a_{e,max}$ | 22,5 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kauluksen pituus L_1 | 27 mm |
| Kiinnitysreiän \emptyset | 22 mm |
| Uranleveys a_p | 10 mm |
| Valmistajamerkintä | FDN D080-10-22-XN09 |
| varren malli | reiällä |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3 | 229695 3 |
|--------------------------------------|----------|