



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 100/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Kääntöterien lukumäärä	12
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	12
Sarja	HELISLOT
Terän Ø D_c	100 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	25 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm

Kokonaispituus L_{ges}	14 mm
Uranleveys a_p	10 mm
Valmistajamerkintä	SDN D100-10-32-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------