



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Kääntöterien lukumäärä	14
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sarja	HELISLOT
Terän Ø D _c	125 mm
Kokonaispituus L _{ges}	14 mm
suurin työstösyvyys a _{e max}	34 mm

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	14
Uranleveys a_p	10 mm
Valmistajamerkintä	SDN D125-10-40-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------