



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 160/18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	18
Kääntöterien lukumäärä	18
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sarja	HELISLOT
Kokonaispituus L_{ges}	14 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	51 mm

Terän Ø D _c	160 mm
Uranleveys a _p	10 mm
Valmistajamerkintä	SDN D160-10-40-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------