



HELI3MILL-kulmajyrsin, Lieriövarsi., Ø DC / terien lkm Z: 40/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoja, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	79 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	357,26 mm
Kokonaispituus L _{ges}	130 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	75 mm
Sarja	HELI3MILL
Pyöröporausjyrsintä a _p	4 mm
Ø D ₃	35,6 mm
Terien lkm Z	4
Terän Ø D _c	40 mm
Varren Ø D _s h ₆	32 mm
Sopiva kääntöterä	TD..1505..

Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,1 astetta
Valmistajamerkintä	HM390 ETD D040-4-C32-15
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	229696 1
----------------------------------------	----------