



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	80 mm
suurin työstösyvyys a _{e max}	20 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Kokonaispituus L _{ges}	14 mm
Kääntöterien lukumäärä	10
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	10

Sarja	HELISLOT
Uranleveys a _p	10 mm
Valmistajamerkintä	SDN D080-10-27-XN09
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 3	229695 3
--------------------------------------	----------