

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	HELISLOT
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 090408-PNTN
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f_z$	0,15 mm
tyyppi	ST900
Malli	PNTN

Valmistajamerkintä	XNMU 090408-PNTN IC5400
Laji	IC5400
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	170 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		