

**HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	100 mm
Uranleveys a _p	14 mm
suurin työstösyvyys a _{e,max}	23 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	10
Kääntöterien lukumäärä	10
KiinnitysreiänØ	32 mm

Kokonaispituus L_{ges}	18 mm
Sarja	HELISLOT
Valmistajamerkintä	SDN D100-14-32-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------