



HELISLOT-kiekkokojyrsin ilman laippaa, Ø DC / Zeff: 125/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Tuoteluokka	19D

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tekninen kuvaus

Uranleveys a_p	14 mm
Terän Ø D_c	125 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	33 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Sarja	HELISLOT
Kääntöterien lukumäärä	12

Kokonaispituus L_{ges}	18 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	12
Valmistajamerkintä	SDN D125-14-40-XN13
varren malli	reiällä
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229697 1
-------------------------	----------