



## LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, reiällä, Ø DC/ terien lkm Z: 42/6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrshintäjäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

#### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	16 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø D <sub>max</sub>	83 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	64,45 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm

Fz Helix	0,8
Terien lkm Z	6
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,8 astetta
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	0,8 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma $\kappa$	17 astetta
Valmistajamerkintä	FFX4 FD042-6-16-04
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------