

**LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, reiällä, Ø DC/ terien lkm Z: 50/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen suuren syötön jyrshintäjäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Pyöröporausjyrshintä Ø D _{max}	99 mm
Ø D ₃	42,6 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	73,66 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Terän Ø D _c	50 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	92,6 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,7 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,8 mm
Terien lkm Z	7
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	17 astetta
Valmistajamerkintä	FFX4 FD050-7-22-04
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------