

**LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, reiällä, Ø DC/ terien lkm Z: 40/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221106 40/6
GTIN	7291075393361
Tuoteluokka	19D

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	79 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	72,6 mm
Sopiva kääntöterä	XN MU040310..
Porrastuskulma α _{max}	0,9 astetta
Terien lkm Z	6
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	57,29 mm

KiinnitysreiänØ	16 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Terän Ø D _c	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,8 mm
Ø D ₃	32,6 mm
Asetuskulma κ	17 astetta
Sisäjäähdytys	kyllä
Valmistajamerkintä	FFX4 FD040-6-16-04
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------