



## LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin, weldonvarsi, Ø DC / terien lkm Z: 32/5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Tuoteluokka	19D

### Kuvaus

#### Malli:

Innovatiivinen suuren syötön jyrsintäjärjestelmä tehokkaaseen rouhintaan – erityisesti syvien onteloiden työstöön, esim. työkalujen ja muottien valmistuksessa sekä ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kierretyssä kääntöterässä on lisäterä, joka takaa paremman lastuamistehon, kun terä upotetaan viistosti.

#### Varaosat:

Kääntöteräruuvisarja nro **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tekninen kuvaus

Asetuskulma $\kappa$	17 astetta
Terän Ø D <sub>C</sub>	32 mm
Varren Ø D <sub>5</sub> h6	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,8 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	42,97 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,2 astetta
Sopiva kääntöterä	XNMU040310..
Sisäjähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	150 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	80 mm
Valmistajamerkintä	FFX4 ED32-5-080-W32-04
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsimet

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja5 osaa Tyyppi 2	229695 2
--------------------------------------	----------