

**TPKT 1003PDR, IC845, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TPKT 1003PDR
Sarja	HELI3MILL
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Syöttö f_z	0,13 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	PDR
Valmistajamerkintä	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Laji	IC845
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		