



SYHU 0704ADN, IC830, Tyyppi: ST900



Tilaustiedot

Tilausnumero	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Tuoteluokka	19A

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	DOVEIQMILL
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	ADN
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704ADN

Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		