


**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	HELISLOT
Syöttö f_z	0,15 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 130608PNN-MM
tyyppi	ST900
Malli	PNN-MM
Valmistajamerkintä	XNMU 130608PNN-MM IC5400

Laji	IC5400
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		