

**TPCT 1003PDR, IC830, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelaistumisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Sarja	HELI3MILL
Syöttö f_z	0,1 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TPCT 1003PDR
Malli	PDR
Valmistajamerkintä	HM390 TPCT 1003PDR IC830

Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		