

**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Terän paksuus E	4,76 mm
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Malli	ADN-MM
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704ADN-MM

Laji	IC5400
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		