

## HEDI

### Ripustettava energiahaaroitin maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 250AIR



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Tuoteluokka	08B

#### Kuvaus

##### Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.

Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön.

Pistorasiat **maita F, B, PL ja CZ** varten.

- **Yksinkertainen johdonkuljetus, vedonpoistaja.**
- **Ripustussilmukka ja massiivinen työkalukoukku.**
- **Roiskevesisuojaus IPX4.**

**2x1/4 tuuman paineilma**-letkuliitännät, paineilmaletku 2,5 m.

##### Huomautus:

Ethernet-liitännällä varustettu ripustettava energiahaaroitin saatavana tilauksesta.

#### Tekninen kuvaus

Leveys	227 mm
Korkeus	305 mm
Nimellisteho	9,5 kW

Soveltuu maihin	F, B, PL, CZ
tyyppi	250AIR
Syvyys	212 mm
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	1
250 V:n pistorasioiden lukumäärä	6
Paineilmaliitännöjen lkm	2
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	E
Tuotetyyppi	Energiahaaroitin