

**TPKT 100304PDR, IC808, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226501 ST900
GTIN	7291075313703
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	HELI3MILL
Syöttö f_z	0,15 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TPKT 100304PDR
Malli	PDR
Valmistajamerkintä	HM390 TPKT 100304PDR IC808
Laji	IC808
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		