

**TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 226508 INOX   |
| GTIN         | 7291075313871 |
| Tuoteluokka  | 19A           |

**Kuvaus****Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Tekninen kuvaus**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä       | TPKR 100304PDR-HM            |
| Sarja                      | HELI3MILL                    |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3                            |
| Syöttö $f_z$               | 0,1 mm                       |
| Nirkon säde                | 0,4 mm                       |
| Malli                      | PDR-HM                       |
| Valmistajamerkintä         | HM390 TPKR 100304PDRHM IC830 |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Laji          | IC830                |
| Lastuava aine | KM                   |
| Tuotetyyppi   | Kääntöterä jysintään |

## Käyttäjätiedot

|                              | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 140 m/min      | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 110 m/min      | M         |
| märkä enintään               | soveltuu |                |           |
| kuiva                        | soveltuu |                |           |