


**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tyyppi: ST1400****Tilastiedot**

Tilausnumero	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max

Tekninen kuvaus

Sarja	HELISLOT
Syöttö f_z	0,1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 130608PNN-MM
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	ST1400
Malli	PNN-MM

Valmistajamerkintä	XNMU 130608PNN-MM IC830
Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		