

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	NEODO
tyyppi	ST900
Terän paksuus E	4,76 mm
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Malli	PNR-MM

Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080412PNRMM
Laji	IC845
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		