

**XNMU 040310HP, IC840, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	LOGIQ4FEED
Syöttö f_z	0,8 mm
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 040310HP
tyyppi	INOX
Nirkon säde	1 mm
Malli	HP

Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310HP IC840
Laji	IC840
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
Inconel	sopii rajoituksin	25 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		