

**SYHU 0704ADN-MM, IC830, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Malli	ADN-MM
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 0704ADN-MM

Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		