

**TPKT 1003PDR, IC808, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f_z$	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
ISO-koodi-kääntöterä	TPKT 1003PDR
Sarja	HELI3MILL
Malli	PDR
Valmistajamerkintä	HM390 TPKT 1003PDR IC808

Laji	IC808
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	220 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		