




XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tyyppi: INOX



Tilaustiedot

Tilausnumero	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Tuoteluokka	19A

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z	0,1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 130608PNN-MM
Sarja	HELISLOT
Malli	PNN-MM
Valmistajamerkintä	XNMU 130608PNN-MM IC330

Laji	IC330
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		