

**SYHU 070400N-MM, IC830, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 8 leikkuureunaa. Viisteen ansiosta korkea pinnanlaatu. Positiivinen lastuamiskulma varmistaa optimaalisen lastunmurron.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6$  mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,18 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Sarja	DOVEIQMILL
Malli	ADN-MM
Valmistajamerkintä	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
ISO-koodi-kääntöterä	SYHU 070400N-MM

Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	240 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	220 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		