



## TPKT 1003PDR, IC5400, Tyyppi: ST900



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 226503 ST900  |
| GTIN         | 7291075313680 |
| Tuoteluokka  | 19A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

### Tekninen kuvaus

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Syöttö $f_z$         | 0,15 mm                   |
| ISO-koodi-kääntöterä | TPKT 1003PDR              |
| Sarja                | HELI3MILL                 |
| Malli                | PDR                       |
| Valmistajamerkintä   | HM390 TPKT 1003PDR IC5400 |
| Laji                 | IC5400                    |
| Lastuava aine        | KM                        |

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

|                                | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 320 m/min            | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 280 m/min            | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 260 m/min            | P                |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 240 m/min            | P                |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 220 m/min            | P                |
| märkä enintään                 | sopii rajoituksin |                      |                  |
| kuiva                          | soveltuu          |                      |                  |
| ilma                           | soveltuu          |                      |                  |