

**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227744 S
GTIN	7291075311303
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z	0,15 mm
tyyppi	S
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 130608PNN-MM
Sarja	HELISLOT
Malli	PNN-MM
Valmistajamerkintä	XNMU 130608PNN-MM IC380

Laji	IC380
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 50 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	45 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		