

**SZMU 080412PNRMM, IC5600, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225804 ST900
GTIN	7291075460445
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.  
Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,25 mm
Sarja	NEODO
Nirkon säde	1,2 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
tyyppi	ST900
Malli	PNR-MM
Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080412PNRMM IC5600

ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080412PNRMM
Laji	IC5600
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		