

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Sarja	NEODO
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	ST1400
Malli	PNR-MM

Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080408PNRMM
Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		