


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227745 GG
GTIN	7291075311310
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 130608PNTN
tyyppi	GG
Sarja	HELISLOT
Syöttö $f_z$	0,15 mm
Malli	PNTN
Valmistajamerkintä	XNMU 130608PNTN IC5100

Laji	IC5100
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG	soveltuu	340 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	260 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		