

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	INOX
Sarja	NEODO
Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Malli	PNR-HP

Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080408PNRHP
Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		