

**XNMU 130608PNTN, IC810, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 130608PNTN
Sarja	HELISLOT
tyyppi	GGG
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f_z	0,15 mm
Malli	PNTN

Valmistajamerkintä	XNMU 130608PNTN IC810
Laji	IC810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	sopii rajoituksin	300 m/min	K
GGG	soveltuu	240 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		