

**SZHU 080408PNR, IC882, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225807 S
GTIN	7291075460360
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Tekninen kuvaus

Sarja	NEODO
Nirkon säde	0,8 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
tyyppi	S
Syöttö f_z / hammas	0,12 mm
Malli	PNR

Valmistajamerkintä	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO-koodi-kääntöterä	SZHU 080408PNR
Laji	IC882
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		