

**TPKT 1003PDR-FW, IC830, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	226514 UNI
GTIN	7291075313598
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön. Rouhintajyrsin, pyöreäharjainen profiili.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia. Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TPKT 1003PDR-FW
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Sarja	HELI3MILL
Nirkon säde	0,8 mm
Malli	PDR-FW
Valmistajamerkintä	HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830
Laji	IC830

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		