


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225808 GG
GTIN	7291075460421
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Sarja	NEODO
Terän paksuus E	4,76 mm
Malli	PNTR

Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080408PNTR
Laji	IC5100
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG	soveltuu	300 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	240 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		