

**XNMU 040310T, IC810, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,8 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
Syöttö f_z	0,8 mm
tyyppi	GGG
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 040310T
Nirkon säde	1 mm
Malli	S

Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310T IC810
Laji	IC810
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		