

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Tuoteluokka	19A

**Kuvaus****Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	HELISLOT
tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 090408-PNTN
Syöttö $f_z$	0,1 mm
Malli	PNTN
Valmistajamerkintä	XNMU 090408-PNTN IC830

Laji	IC830
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		