

**XNMU 040310T, IC808, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 221209 UNI |
| GTIN | 7291075393446 |
| Tuoteluokka | 19A |

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | XNMU 040310T |
| Sarja | LOGIQ4FEED |
| tyyppi | UNI |
| Nirkon säde | 1 mm |
| Säätösäde, kun $a_{p\max}$ | 1,8 mm |
| Malli | S |
| Valmistajamerkintä | FFX4 XNMU 040310T IC808 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Laji | IC808 |
| Lastuava aine | KM |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 0,8 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 220 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 200 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 190 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | M |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | soveltuu | | |