



XNMU 090408-PNTN, IC808, Tyyppi: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Tuoteluokka	19A

Kuvaus

Malli:

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle a_e max

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Sarja	HELISLOT
ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 090408-PNTN
Malli	PNTN
Valmistajamerkintä	XNMU 090408-PNTN IC808
Laji	IC808

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		