

**XNMU 040310RM-T, IC808, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	XNMU 040310RM-T
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,8 mm
Sarja	LOGIQ4FEED
tyyppi	UNI
Nirkon säde	1 mm
Malli	RM-T
Valmistajamerkintä	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808

Laji	IC808
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		