

**SZMU 080408PNTR, IC810, Tyyppi: GGG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Terän paksuus E	4,76 mm
Sarja	NEODO
Malli	PNTR
Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080408PNTR IC810

ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080408PNTR
Laji	IC810
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	sopii rajoituksin	280 m/min	K
GGG	soveltuu	260 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		