

**SZMU 080408PNRMM, IC808, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Tuoteluokka	19A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Terän erityinen geometria pehmeää leikkausta varten pienentää tehonottoa työstön aikana.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus E	4,76 mm
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	UNI
Sarja	NEODO
Malli	PNR-MM
Valmistajamerkintä	S890 SZMU 080408PNRMM IC808

ISO-koodi-kääntöterä	SZMU 080408PNRMM
Laji	IC808
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		